

失敗しがちなシール作業

誰でもカンタン、
一発OK!



これ、失敗です!
しわや隙間ができると空気が
きちんと遮断されません。

卓上型ノズル式脱気シーラー

EV-400

手軽な卓上タイプなのに
シール長さ400mmの
ワイド設計



大型輸液パックも
シール長さ
400mm
だから一発!

卓上型シーラーは取扱いがしやすい分、一般的に幅が小さく
大型の輸液パックは2度シール等をして、失敗しがち。


EV-400なら、1度で確実にシールできます。

シール長さ400mm
のワイド設計!

作業しやすい
専用の取付台!


シール・脱気・給気
の1台3役!

解決




大型輸液パックも失敗なく、
カンタン・強力・確実に
シールできます。

解決



作業のしやすさを追求し、
専用の取付台も付属。

解決



シールのみ・脱気シール・
給気シール、3種類の
使い方が可能。

コンパクトなのにシール長さ400mm! 1台3役の便利なシーラー



卓上型ノズル式脱気シーラー EV-400とは

「シーラーでシールしたから大丈夫!」と思っていませんか?
実はシーラーを使っても、**小さなシワや隙間ができて空気が遮断されていないことが多いんです**。卓上シーラー[EV-400]なら、シール長さ400mmワイド仕様だから大型の輸液パックでも2回に分けて作業する必要がなく、1度でカンタン、キレイにシール作業が可能です。

- POINT 1** シール長さ400mmまで可能。
- POINT 2** コンパクトだから設置スペースを最小限に抑えます。
- POINT 3** シールのみ・脱気シール・給気シール3種類の使い方が1台で可能。
- POINT 4** リンク方式での強いシール圧力。
- POINT 5** シールが完了すると音でお知らせします。
- POINT 6** シール幅10mmでの確実なシーリング。

製品概要



シール方式	シール長さ	シール幅
下側加熱	400mm	10mm
電圧	重量	
AC100V	13.5kg	
真空ポンプ	排気速度・到達真空度	
10L/min (排気速度)	-58.6Kpa/320torr (到達真空度)	
機械サイズ (幅 x 奥行き x 高さ)		
455 x 640 x 230mm(取付台付)		

EV-400の使い方を動画でチェック

- 1 無料アプリ「COCOAR2」をダウンロード
Appstore、GooglePlayから「COCOAR2」で検索
- 2 「COCOAR2」を立ち上げ
下の画像を読み込む



動作環境 <iOS> 9.x以上 <Android OS> 4.0以上

※回線速度が遅いと正しく表示されないことがあります。また画像認識技術を使用しているため、暗い場所では正しく表示されないことがありますので、ご了承ください。※BGMが流れますので、閲覧にご注意ください。



紫外線・酸素が透過しにくい ノンパウダーフィルムの輸液パック用保存袋

紫外線カット
ガスバリア保存袋

- ✓ 紫外線・酸素が透過しにくい、ノンパウダーフィルム採用。
- ✓ 輸液パックの保存性を高めた専用袋。

●輸液パック用保存袋EUVシリーズ

品番	サイズ	入数
EUV-11	260 x 350mm	100枚/袋
EUV-O-10	300 x 450mm	100枚/袋



クリーンルーム対応のディスポーザブル手袋

- ✓ クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品
- ✓ ニトリルゴム製で、耐油性も抜群
- ✓ めぎはめしやすい内面処理加工
- ✓ 食品加工など食品に直接触れる作業にも使用OK

パウダーフリー

帯電防止効果有

●「クリーンフレックス」C0700 クリーンパック仕様

カラー	材質	サイズ	全長	入数
ブルー	ニトリルゴム	S, M, L	280mm	20枚/袋

●「ニトリルスタット」C0710 クリーンパック仕様

カラー	材質	サイズ	全長	入数
ホワイト	ニトリルゴム	XS, S, M, L, XL	290mm	100枚/袋

ENKOH

株式会社 遠興

〒437-1392 静岡県掛川市横須賀1409-2
TEL.0537-48-5588 FAX.0537-48-3312
<http://www.enkoh.co.jp/>

お問い合わせ